

FUJITEC

AUTOWALK[®]

オートウォーク

TYPE **S** L I M 【スリムタイプ】

TYPE **F** R A M E 【フレームタイプ】

TYPE **P** A N E L 【パネルタイプ】



AUTOWALK®

オートウォーク

【水平／傾斜タイプ】


駅や空港を始め、公共施設、商業施設、博覧会場などでの近距離交通アクセスとして、
大量の人々をスムーズに運ぶのが、動く歩道〈オートウォーク〉。
フジテックの動く歩道〈オートウォーク〉は、
快適な乗り心地、優れた静粛性を高次元に進化させながら、
スタイリッシュなデザイン性と利用者の安全性を一段と強化しました。
都市や建物と調和し、人にやさしい動く歩道をフジテックが実現いたします。

EXCELLENT QUIETNESS
優れた静粛性

MORE SAFETY
より高い安全性

STYLISH DESIGN
スタイリッシュ
デザイン


HIGH QUALITY
快適な乗り心地



Type S Type F Type P


SLIM TYPE [スリムタイプ]

インテリアパネルに透明強化ガラスを採用。洗練された機能美を追求したデザインで、幅広い用途の建物にマッチします。




FRAME TYPE [フレームタイプ]

インテリアパネルに透明強化ガラスを採用。オプションのハンドレール下部照明は、エレガントな雰囲気を醸し出します。フレームタイプは、商業施設に適しています。




PANEL TYPE [パネルタイプ]

インテリアパネルはヘアライン仕上を施したステンレス製で、公共交通機関向けに最適です。




傾斜タイプ

傾斜角度は12°、S800形およびS1000形対象。



水平タイプ

S1000形およびS1400形対象。



仕様一覧

●：標準装備仕様 ■：有償付加仕様

欄干		
ハンドレール	ウレタンゴム(黒色およびカラー7色)	●
ハンドレールフレーム	ステンレスヘアライン仕上	●
デッキカバー		
インテリアパネル	タイプS,F: 無色透明平面強化ガラス	●
	タイプP: ステンレスヘアライン仕上	●
スカートガード	ステンレスヘアライン仕上	●
	鋼板特殊樹脂コーティング仕上(グレーまたは黒色)	■
バレット(踏板)		
トレッド	ステンレス(黒色)	●
デマケーションライン	合成樹脂(黄色)	●
フロアプレート(床板)		
コム	アルミニウム合金	●
ランディングプレート	ステンレス(溝部黒色)	●

基本仕様

項目	S800形	S1000形	S1400形
バレット幅 (mm)	800	1000	1400
最大長さ (m)	—	50 (水平タイプ)	
最大揚程 (m)	6 (傾斜タイプ)		—
勾配 (度)	12°	0°/12°	0°
速度 (m/min)	30		
輸送量 (人/h)	6750	9000	
電源	220/200V 60/50Hz		

フジテックの動く歩道〈オートウォーク〉は、
利用者の安全を第一とした設計思想に基づき、各種安全装置を装備しています。

標準安全装置

STANDARD SAFETY DEVICES

1 インレットガード安全装置

ハンドレールのインレット部に異物が挟まった場合、
動く歩道を停止させます。

2 非常停止ボタン

非常停止ボタンを押せば、動く歩道は停止します。
(乱用防止カバー付)

3 駆動チェーン安全装置

駆動チェーンが異常に伸びたり、万一切断した場合、
動く歩道を停止させます。

4 パレットチェーン安全装置

パレットチェーンが一定以上伸びたり、万一切断した
場合、動く歩道を停止させます。

5 電気回路安全装置

自動遮断器を備え、回路や電源部品を保護します。

6 電磁ブレーキ

停電や各種安全装置が作動した場合、または非常停止
ボタンを押した場合、バネの力によって電動機を制動し、
動く歩道を停止させます。

7 デマケーションライン

パレット両側のデマケーションライン(黄色)により足元
の注意を喚起します。

8 调速器(ガバナ)(逆転検出装置兼用)


万一、定格速度の120%を超えた場合、または10%未満
となった場合、動く歩道を停止させます。
(傾斜タイプのみ)

9 コムセーフティスイッチ

パレットと乗降口の間に異物が挟まれ、設定値を超える
力が働いたとき、動く歩道を停止させます。

10 ハンドレール速度異常検出装置

ハンドレールの速度が、定格速度の10%未満となった場合、
動く歩道を停止させます。



オプション安全装置

OPTIONAL SAFETY DEVICES

11 特殊樹脂コーティング

スカートガードには、滑りの良い特殊樹脂をコーティング
することで、靴などが挟まれにくく、安全性を高めます。

12 防火シャッター連動装置

動く歩道近辺にある防火シャッターが作動する場合、
動く歩道を停止させます。

13 パレット沈み検出装置

パレットの異常な沈みが検出された場合、パレットが
コムプレートに入る前に、動く歩道を停止させます。

14 逆相防止装置

位相障害または位相逆転が起こる場合、動く歩道の運転
を自動的に停止します。

15 パレット欠落検出装置

万一、パレットが欠落している場合、動く歩道を停止
させます。

16 ドレスガード(ブラシタイプ)

スカートガードに巻込防止ブラシや樹脂シェーブを設置する
ことにより、靴や衣服の巻き込みを防止するのに役立ちます。
小さなお子様の多いショッピングセンターやデパート、また
利用者の多い駅や空港のエスカレータなどに、特に有効
です。

標準装備仕様

STANDARD SPECIFICATIONS

パレットチェーンに
組み込まれた
ゴム製ローラー

パレットチェーンと一体化したゴム製ローラーが、駆動用歯車とかみ合う構造となっていますので、乗り心地が格段に向上するとともに、静粛性にも優れています。

耐久性を誇る
ステンレス製
ランディングプレート

ランディングプレートには、ステンレスを使用。耐久性、耐食性にも優れています。

高級感あふれる欄干


ハンドレールフレームおよびデッキカバーには耐久性に優れたステンレスを採用し、高級感を漂わせています。

自動給油装置

すべてのチェーンに自動的に給油しますので、動く歩道はいつもスムーズで快適です。

デマケーションライン

各パレット両端における黄色合成樹脂製デマケーションラインは、利用者の安全性を更に高めています。



デマケーションライン

故障表示灯

万一、故障が発生すれば、どの安全装置が作動したかを、数字とアルファベットで表示。これにより、迅速で的確な復旧作業が可能になります。



有償付加仕様


OPTIONAL SPECIFICATIONS

コムライト


乗降口のスカートガード部に照明を取り付け、足元を優しく照らすことで乗り降りしやすくします。



コムライト



デマケーションランプ



ポールタイプ

自動運転

乗降口に設けたセンサーで、乗客を検知。自動的に起動・停止を行うことで、無駄な運転をなくし、省エネルギーを図ります。

デマケーションランプ

乗降口のパレット下部に照明を取り付け、緑色の光を出します。パレット間の境目がはっきり分かり、乗り降りしやすくなります。

ハンドレール
カラーバリエーション
COLOR VARIATION

標準装備仕様

美しい光沢と質感を備えたウレタン製ハンドレール。

※ゴム製のハンドレールも取り扱っております。(有償付加仕様)



HRN-110 レッド



HRN-120 オレンジ



HRN-130 ブルー



HRN-140 グリーン



HRN-150 グレー



HRN-160 チャコール



HRN-170 ブラック




HRN-180 ベージュ

STANDARD COLORS


〈オートウォーク〉水平タイプ据付図

S1000 形および S1400 形



注意

- Q, S, M1およびM2の最大は10000mmです。



受梁部詳細

寸法 \ 形	S1000形	S1400形
W ₁ (仕上幅)	1550	1950
W ₂ (ハンドルール中心間寸法)	1238	1638
W ₃ (スカートガード間寸法)	1006	1406
W ₄ (床目地幅)	1550	1950
W ₅ (床開口幅)	1650	2050

注意: Q, S, M1 および M2 の単位はメートル

形	中間支持	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅
S1000形	1力所	3.51S+14.92-22.55/S	3.51Q+6.56-8.65/Q	3.51(S+Q)+22.55/S+8.65/Q	——	——
	2力所			3.51(Q+M1)+8.65/Q	3.51(S+M1)+22.55/S	——
	3力所				3.51(M1+M2)	3.51(S+M2)+22.55/S
S1400形	1力所	4.66S+18.47-29.51/S	4.66Q+7.90-14.03/Q	4.66(S+Q)+29.51/S+14.03/Q	——	——
	2力所			4.66(Q+M1)+14.03/Q	4.66(S+M1)+29.51/S	——
	3力所				4.66(M1+M2)	4.66(S+M2)+29.51/S

別 途 工 事

次の項目については、動く歩道工事に含まれておりません。
別途建築・設備工事として施工くださるようお願いいたします。

建築工事関係

- 1. 据付用穴あけ工事および支持梁、動く歩道の吊り下げ荷重以上の強度を持った、吊り下げ用天井フック、あるいはスリーブ穴の設置工事。
- 2. トラス部のピット防水作業。
- 3. 動く歩道据付後の周囲建築補修仕上工事。
- 4. 動く歩道周辺の手すり、三角部ガード板および吹き抜け部の落下防止設備。(傾斜タイプ)
- 5. 動く歩道の外装仕上工事。(ご要望あれば別途お見積もりいたします)
- 6. 防火シャッターおよびスプリンクラー等の設備工事。
- 7. トラス搬入に必要な搬入口の施工、通路の確保および搬入後の復旧工事。
- 8. 現場詰め所および材料置場の確保。

設備工事関係

- 1. 動く歩道機械室制御盤(動力電源、照明電源／点検用電源および接地線、監視用配線等)の引込工事。
- 2. 動く歩道と防火シャッターとの連動接点の供給および接点と動く歩道制御盤までの配管・配線工事。
- 3. 底部照明用のスイッチの設備工事
- 4. 据付調整用電力
- 5. 非常灯設備工事

動く歩道周辺において執るべき安全事前対策その他注意事項

- 1. 動く歩道と交差する天井(隣接動く歩道の側下部を含む)部分に人や物などが挟み込まれないよう、三角部ガード板(ウェッジガード)を取り付けてください。(傾斜タイプ)
- 2. 動く歩道と建物床との隙間がある場合は、仕切板、登り防止仕切板または転落防止柵を取り付けてください。
- 3. 動く歩道相互間、または動く歩道と建物床開口部に200mm以上の隙間がある場合は、安全のため、落下防止板の設置をご検討ください。
- 4. 動く歩道周辺部には、児童などが遊ばないようにするために、必要に応じて注意板、案内板、あるいは放送設備などを設置してください。


充実のネットワークとISOの認証が 確かなクオリティの証しです。

ISO9001とISO14001を認証取得しています。

フジテックは、1993年3月、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」の認証を取得しました。
これにより、受注、設計、製造、据付、メンテナンスに至るまで、一貫した品質保証体制が確立していることが証明されました。また、1997年7月には、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証も取得。これからもフジテックは、高品質・高信頼性の追求と、環境保全への取り組みを積極的に推進していきたいと考えています。

全国をネットする信頼のサービス体制。

動く歩道は、いつも安全で、快適にご利用いただくなくてはなりません。
そのためには、定期的なメンテナンスはもとより、緊急時に備えてのサービス体制が必要となります。
フジテックでは、全国を網羅するサービスネットワーク体制を確立。
緊急時には、最寄りのサービスセンターから、経験豊富なカスタマーエンジニアが直ちに出勤して適切に対応するなど、お客様の信頼にお応えしています。



◆ 本 社	〒522-8588	滋賀県彦根市 ビッグウイング	TEL (0749) 30-7111
◆ 東京本社	〒108-8307	東京都港区三田3丁目9-6	TEL (03) 4330-8200
◆ 首都圏統括本部	〒108-8307	東京都港区三田3丁目9-6	TEL (03) 4330-8202
立川営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町3丁目10-10 (TYビル立川)	TEL (042) 525-5310
■ 北海道支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西8丁目1-1 (朝日生命札幌大通ビル)	TEL (011) 281-1070
旭川営業所	〒070-0030	旭川市宮下通9丁目766 (キタノビル)	TEL (0166) 23-1962
釧路営業所	〒085-0046	釧路市新橋大通5丁目1-9 (ピースビル釧路)	TEL (0154) 24-0054
函館営業所	〒040-0011	函館市本町7-24 (MDビル五稜郭)	TEL (0138) 56-6522
■ 東北支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町1丁目9-1 (仙台トラストタワー)	TEL (022) 222-0271
盛岡営業所	〒020-0023	盛岡市内丸17-7 (内丸US)	TEL (019) 654-1066
秋田営業所	〒010-0003	秋田市東通5丁目6-1	TEL (018) 833-2752
郡山営業所	〒963-8852	郡山市台新1丁目31-3	TEL (024) 932-1970
■ 東関東支店	〒260-0018	千葉市中央区院内1丁目14-7 (K&Iビル)	TEL (043) 224-2271
■ 北関東支店	〒330-0854	さいたま市大宮区桜木町4丁目242 (鐘塚ビル)	TEL (048) 645-0480
宇都宮営業所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷4丁目1-20 (山口ビル)	TEL (028) 636-7055
新潟営業所	〒950-0962	新潟市中央区出来島1丁目5-55 (メイプルコート・ウエダ)	TEL (025) 283-6166
長野営業所	〒380-0816	長野市三輪田町1313	TEL (026) 234-4522
■ 横浜支店	〒221-0052	横浜市神奈川区栄町5-1 (横浜クリエーションスクエア)	TEL (045) 451-1601
■ 静岡支店	〒420-0851	静岡市葵区黒金町20-3 (富士岡第2ビル)	TEL (054) 255-3701
浜松営業所	〒432-8058	浜松市南区新橋町1805-1	TEL (053) 445-3010
■ 名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2丁目2-2 (名古屋丸紅ビル)	TEL (052) 229-1805
北陸営業所	〒920-0867	金沢市長土堀1丁目16-14 (丸昌ビル)	TEL (076) 261-5108
富山営業所	〒930-0018	富山市千歳町1丁目6-18 (河口ビル)	TEL (076) 432-2277
福井営業所	〒910-0018	福井市田原2丁目20-17 (近藤ビル)	TEL (0776) 26-3534
■ 京都支店	〒600-8007	京都市下京区四条通高倉西入立売西町82 (京都恒和ビル)	TEL (075) 231-7144
大津営業所	〒520-0047	大津市浜大津1丁目2-4 (生美屋ビル)	TEL (077) 523-3936
◆ 大阪支社	〒567-8510	大阪府茨木市 ビッグフィット	TEL (072) 622-8374
奈良営業所	〒630-8115	奈良市大宮町6丁目2-2 (サンワ新大宮ビル)	TEL (0742) 36-1156
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山市太田3丁目10-21	TEL (073) 475-6590
■ 神戸支店	〒650-0024	神戸市中央区海岸通6 (建隆ビルⅡ)	TEL (078) 391-4795
■ 広島支店	〒730-0013	広島市中区八丁堀7-2 (広島八丁堀72ビル)	TEL (082) 223-6733
岡山営業所	〒700-0825	岡山市北区田町1丁目2-10 (三井生命岡山田町ビル)	TEL (086) 232-1606
山口営業所	〒754-0021	山口市小郡黄金町4-3 (谷口ビル)	TEL (083) 972-4988
松江営業所	〒690-0015	松江市上乃木3丁目13-18	TEL (0852) 22-2852
鳥取営業所	〒680-0833	鳥取市末広温泉町623	TEL (0857) 27-7748
■ 四国支店	〒760-0017	高松市番町5丁目9-11 (高松エフビービル)	TEL (087) 831-0015
松山営業所	〒790-0001	松山市一番町2丁目5-15 (一番館ビル)	TEL (089) 943-3187
徳島営業所	〒770-0832	徳島市寺島本町東2丁目5-1 (元木ビル)	TEL (088) 623-0390
高知営業所	〒780-0822	高知市はりまや町1丁目7-7 (川村ビル)	TEL (088) 884-0730
■ 九州支店	〒812-0018	福岡市博多区住吉2丁目2-1 (スクエア博多イースト)	TEL (092) 281-0045
北九州営業所	〒802-0001	北九州市小倉北区浅野2丁目2-5 (VIP浅野ビル)	TEL (093) 531-7097
大分営業所	〒870-0021	大分市府内町3丁目4-20 (恒和ビル)	TEL (097) 536-2520
長崎営業所	〒850-0045	長崎市宝町4-8 (松ハビル)	TEL (095) 846-4871
熊本営業所	〒860-0844	熊本市水道町8-6 (朝日生命熊本ビル)	TEL (096) 351-1615
宮崎営業所	〒880-0803	宮崎市旭2丁目2-9 (ベアーズ旭ビル)	TEL (0985) 25-6835
鹿児島営業所	〒892-0844	鹿児島市山之口町3-31 (住友生命鹿児島ビル)	TEL (099) 226-9555
沖縄営業所	〒900-0021	那覇市泉崎1丁目14-16 (マチダビル)	TEL (098) 862-8747

フジテック株式会社

www.fujitec.co.jp

お客さま相談室 ☎ 0120-807922

受付時間(土・日・祝日を除く) 9:00~17:00



- 法令を遵守してください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。